


intimus DIS 200/410 | DIS 260/410 Disintegrator

Je höher die Sicherheitsanforderungen bei der Datenvernichtung sind, in desto kleinere Partikel müssen die Datenträger geshreddert werden. Bei konventioneller Shreddertechnik bedeutet dies, dass die Schneidwellen immer filigraner und damit auch anfälliger für Schäden und Verschleiß werden. Dem aktuellen Trend zu höheren Sicherheitsanforderungen bei industriellen Anwendern und der Forderung nach höchster Sicherheit bei Regierungsstellen und Banknotendruckereien bei hohem Durchsatzvolumen werden die Disintegratoren gerecht.



L/B/H 88 x 115 x 150 cm

Basierend auf bewährter Technologie wurden die intimus® Disintegratoren perfekt für die zuverlässige und wirtschaftliche Zerkleinerung von Papier und Kunststoffen in Form von Papierdokumenten, Wertdrucksachen wie Banknoten oder Pässen, magnetischen Datenträgern wie Kreditkarten oder Disketten sowie optischen Datenträgern wie CDs oder DVDs angepasst.

- Sicherheitsstufe durch Siebwechsel anpassbar; DIN Stufen 3 bis 7
- Übersichtliches Bedienpanel
- Stahlblechgehäuse mit Absaugmöglichkeit aus Trichter
- Zuführöffnung 410 mm breit; für gängige EDV Formate und DIN Format A3 geeignet
- Langlebig: Schneidwerk kann mehrmals nachgeschliffen werden
- Servicefreundlich dank leicht zugänglicher Schneidzone

intimus DIS 200/410

DIN 66 399 - bei Einsatz der Siebgröße

Type	Art. Nr.	Loch Ø	P	F	O	T	H	E
D00	906 83	20,0 mm	3	-	3	3	-	2
C20	906 86	12,0 mm	4	1	4	4	-	3
B50	926 82	5,0 mm	5	2	5	5	-	4
B40	906 82	4,0 mm	6	3	5	6	-	5
B35	906 89	3,5 mm	7	3	6	6	-	5
B20	906 87	2,15 mm	7	4	6	7	-	5

intimus DIS 260/410

DIN 66 399 - bei Einsatz der Siebgröße

Type	Art. Nr.	Loch Ø	P	F	O	T	H	E
D00	944 37	20,0 mm	3	-	3	3	-	2
C20	926 84	12,0 mm	4	1	4	4	-	3
B50	926 83	5,0 mm	5	2	5	5	-	4
B40	911 66	4,0 mm	6	3	5	6	-	5
B35	906 91	3,5 mm	7	3	6	6	-	5
B20	906 92	2,15 mm	7	4	6	7	-	5



*bei Leerlauf - in Betrieb 100 db(A)



With screen B20 only

Modell	Eingabeöffnung mm	Schnitt- geschwindigkeit mit Sieb B40 kg/h	Anzahl der Messer		Messer- konstruktion	Verarbeitet auch:			
			Rotor	Stator					
DIS 200/410	410 x 200	150	5	2	einfacher Diagonalschnitt	✓	✓	✓	✓
DIS 260/410	410 x 200	275	5	2	einfacher Diagonalschnitt	✓	✓	✓	✓

Optionale Ausstattung	Art. Nr.
Messersatz	90681
Partikel-Absaugung	93181
Geräuschdämmung auf Anfrage	